

Šesťhranná matica DIN 934 Oceľ Pozinkované |10| M14

Číslo položky	04121.140.001
Značka	-
UBB	950355767019
UNSPSC	31161727
EAN	8715492119735
PKG. of 100	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M14
Trieda	10
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Normy

NF	E25-401
DIN	934
NEN	1560

Technické špecifikácie

d-D	M14
m	11
P	2
s	22

Technický náčrt

