




Parafuso sextavado com flange DIN 6921 Aço Zincado 10.9 M6X30

Referência	04137.060.030
Marca	-
UBB	500648943768
UNSPSC	31161620
EAN	8717077238503
Emb. de 500	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M6
Comprimento	30 mm
Classe	10.9
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

Info

Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement. Specific features of hexagon bolts with flange: The flange enables built up forces under the bolt head to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure. Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by

Normas

EN	≈1665
ISO	≈4162
ASME	≈B18.2.3.4M
DIN	6921

FABORY the flange. Washers
are not necessary.

Especificação técnica

b (min.)	18
d-D	M6
dc (max.)	14.2
k (max.)	6.6
L (mm)	30
P	1
s	10

Desenho técnico

