

Šesťhranná matica DIN 934 Oceľ Nelegovaná |12| M27

Číslo položky	04190.270.001
Značka	-
UBB	500644718032
UNSPSC	31161727
EAN	8717077020351
PKG. of 25	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M27
Trieda	12
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná
Závit	Metrický závit

Normy

DIN	934
NEN	1560
NF	E25-401

Technické špecifikácie

d-D	M27
m	22
P	3
s	41

Technický náčrt

