



Skrutka s vnútorným šesťhranom **DIN 912** Oceľ **Pozinkované 10.9 M3X16**

Číslo položky	07023.030.016
Značka	-
UBB	500647934537
UNSPSC	31161605
EAN	8717077281479
PKG. of 500	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M3
Dĺžka	16 mm
Trieda	10.9
Vlastnosti nákrutky	S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy	So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Info Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.

Normy

ASME	B18.3.1M
NF	E25-125
BS	4168-1
DIN	912
NEN	1241
ISO	4762

Technické špecifikácie

b	18
d-D	M3
dk (max.)	5.5
Plný závit $L \leq$	20
k (max.)	3
L (mm)	16
P	0.5

Technický náčrt



