FABORY



Skrutka s vnútorným šesťhranom **DIN 912** Oceľ **Pozinkované 10.9 M3X30**

Číslo položky	07023.030.030
Značka	-
UBB	500647934875
UNSPSC	31161605
EAN	8717077281509
PKG. of 500	Len kompletné balenie

Technické parametre

Priemer	M3
Dĺžka	30 mm
Trieda	10.9
Vlastnosti nákrutky	S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy	So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál	Oceľ
Smer závitu	Pravý
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Normy

BS	4168-1
NF	E25-125
NEN	1241
DIN	912
ASME	B18.3.1M
ISO	4762

Technické špecifikácie

b	18
d-D	M3
dk (max.)	5.5
Plný závit L ≤	20
k (max.)	3
L (mm)	30
P	0.5

Technický nákres

