

Skrutka s vnútorným šesťhranom **DIN 912** Oceľ Pozinkované **10.9 M4X8**



Číslo položky	07023.040.008
Značka	-
UBB	500647935039
UNSPSC	31161605
EAN	8717077281523
PKG. of 500	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer (d-D)	M4
Dĺžka (L) (mm)	8
Trieda	10.9
Vlastnosti nákrutky	S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy	So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu (dlhodobé)	Pozinkované
Závit (dlhý)	Metrický závit
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Normy

BS	4168-1
NF	E25-125
DIN	912
ASME	B18.3.1M
ISO	4762

Technické špecifikácie

b	20
d _k (max.)	7
Plný závit L ≤	25
k (max.)	4
P	0.70
s	3

Technický náčres

