



Skrutka s polguľatou hlavou s vnútorným šesťhranom a nákrúžkom ISO 7380-2 Oceľ Pozinkované 010.9 M3X25

Číslo položky	07141.030.025
Značka	-
UBB	953351989413
UNSPSC	31161518
EAN	8715492067562
PKG. of 200	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M3
Dĺžka	25 mm
Trieda	010.9
Vlastnosti nákrutky	S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy	So šošovkovitou hlavou
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Info

Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement. Díky
nepříznivé geometrii
hlavy má tento
spojovací materiál
sníženou schopnost
zatížení. Pokud
je nutné označit
ocelový spojovací
materiál se sníženým
zatížením (jako
8.8 / 10.9 / 12.9), k
označení pevnostní

Normy

ISO	7380-2
-----	--------

třídy je přidána "0".
Tedy 8.8 → 08.8 a
10.9 → 010.9 a 12.9
→ 012.9. Spojovací
materiál z nerezové
ocele je označen jen
symbolem stupně
ocele bez pevnostní
třídy 70 (tedy A2-70
→ A2). Staré a nové
označení se může v
některých případech
vyskytnout vedle
sebe.

Technické špecifikácie

d-D	M3
dc (max.)	6.9
Plný závit L ≤	20
k (max.)	1.65
L (mm)	25
P	0.5
s	2

Technický náčrt

