

Skrutka s polguľatou hlavou, štvorcovým hrdlom a šesťhrannou maticou DIN 603/555 Oceľ Pozinkované 4.8 M5X60

Číslo položky 08250.050.060

Značka -

UBB 950351600354

UNSPSC 31161612

EAN 8715492554796

PKG. of 200 Len kompletne
balenie

Technické parametre

Priemer	M5
Dĺžka	60 mm
Trieda	4.6
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Info

The property class
of the corresponding
nuts is |4| as a
minimum.


Normy

ISO	≈8677/4034
DIN	603/555
NEN	≈303/697
NF	≈E27-351/E25-402
BS	≈4933/3692

Technické špecifikácie

b (min.): 125mmL≤200mm	22
b (min.): L≤125mm	16
d-D	M5
dk (max.)	13.55
k (max.)	3.3
L (mm)	60
m	4
P	0.8

Technický náčrt



fn (max.)	4.1
s	8
Vn (max.)	5.48

FABORY