

Skrutka s polgul'atou hlavou, štvorcovým hrdlom a šesťhrannou maticou DIN 603/555 Oceľ Pozinkované 4.8 M6X35

Číslo položky	08250.060.035
Značka	-
UBB	950351601006
UNSPSC	31161612
EAN	8715492554888
PKG. of 200	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M6
Dĺžka	35 mm
Trieda	4.6
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit
Info	The property class of the corresponding nuts is 4 as a minimum.


Normy

DIN	603/555
NEN	≈303/697
NF	≈E27-351/E25-402
ISO	≈8677/4034
BS	≈4933/3692

Technické špecifikácie

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
dk (max.)	16.55
k (max.)	3.88
L (mm)	35
m	5
P	1

Technický náčrt



fn (max.)	4.6
s	10
Vn (max.)	6.48

FABORY