
FABORY



Skrutka s polguľatou **hlavou, štvorcovým hrdlom a** šesťhrannou **maticou DIN 603/555** Oceľ **Pozinkované 4.8 M6X80**

Číslo položky	08250.060.080
Značka	-
UBB	950351601915
UNSPSC	31161612
EAN	8715492554970
PKG. of 200	Len kompletné balenie

Technické parametre

Priemer	M6
Dĺžka	80 mm
Trieda	4.6
Materiál	Oceľ
Smer závitu	Pravý
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit
Info	The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.


Normy

BS	≈4933/3692
ISO	≈8677/4034
DIN	603/555
NEN	≈303/697
NF	≈E27-351/E25-402

Technické špecifikácie

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
dk (max.)	16.55
k (max.)	3.88
L (mm)	80
m	5
P	1

Technický nákres



fn (max.)	4.6
s	10
Vn (max.)	6.48

FABORY