
FABORY



Skrutka s polguľatou **hlavou, štvorcovým hrdlom a** šesťhrannou **maticou DIN 603/555** Oceľ **Pozinkované 4.8 M6X130**

Číslo položky	08250.060.130
Značka	-
UBB	500621753986
UNSPSC	31161612
EAN	8715494507660
PKG. of 100	Len kompletné balenie

Technické parametre

Priemer	M6
Dĺžka	130 mm
Trieda	4.6
Materiál	Oceľ
Smer závitu	Pravý
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit
Info	The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.


Normy

DIN	603/555
BS	≈4933/3692
NF	≈E27-351/E25-402
NEN	≈303/697
ISO	≈8677/4034

Technické špecifikácie

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
dk (max.)	16.55
k (max.)	3.88
L (mm)	130
m	5
P	1

Technický nákres



fn (max.)	4.6
s	10
Vn (max.)	6.48

FABORY