

Skrutka s polgúľatou hlavou, štvorcovým hrdlom a šesťhrannou maticou DIN 603/555 Oceľ Pozinkované 4.8 M6X150

Číslo položky 08250.060.150

Značka -

UBB 500621754067

UNSPSC 31161612

EAN 8715494507677

PKG. of 100 Len kompletne
balenie

Technické parametre

Priemer	M6
Dĺžka	150 mm
Trieda	4.6
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Info The property class
of the corresponding
nuts is |4| as a
minimum.


Normy

DIN	603/555
NEN	≈303/697
ISO	≈8677/4034
NF	≈E27-351/E25-402
BS	≈4933/3692

Technické špecifikácie

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
dk (max.)	16.55
k (max.)	3.88
L (mm)	150
m	5
P	1

Technický náčrt



fn (max.)	4.6
s	10
Vn (max.)	6.48

FABORY