
FABORY



Skrutka s polguľatou **hlavou, štvorcovým hrdlom a** šesťhrannou **maticou DIN 603/555** Oceľ **Pozinkované 4.8 M8X20**

Číslo položky	08250.080.020
Značka	-
UBB	950351602582
UNSPSC	31161612
EAN	8715492555199
PKG. of 200	Len kompletné balenie

Technické parametre

Priemer	M8
Dĺžka	20 mm
Trieda	4.6
Materiál	Oceľ
Smer závitu	Pravý
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit
Info	The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.


Normy

NEN	≈303/697
DIN	603/555
ISO	≈8677/4034
NF	≈E27-351/E25-402
BS	≈4933/3692

Technické špecifikácie

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L200mm	41
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
dk (max.)	20.65
k (max.)	4.88
L (mm)	20
m	6.5

Technický nákres



P	1.25
fn (max.)	5.6
s	13
Vn (max.)	8.58

FABORY