

Skrutka s polguľatou hlavou, štvorcovým hrdlom a šest'hrannou maticou DIN 603/555 Oceľ Pozinkované 4.8 M8X25

Číslo položky	08250.080.025
Značka	-
UBB	950351602665
UNSPSC	31161612
EAN	8715492555205
PKG. of 200	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M8
Dĺžka	25 mm
Trieda	4.6
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit
Info	The property class of the corresponding nuts is 4 as a minimum.


Normy

NEN	≈303/697
BS	≈4933/3692
ISO	≈8677/4034
NF	≈E27-351/E25-402
DIN	603/555

Technické špecifikácie

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L200mm	41
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
dk (max.)	20.65
k (max.)	4.88
L (mm)	25
m	6.5

Technický náčrt



P	1.25
fn (max.)	5.6
s	13
Vn (max.)	8.58

FABORY