

Skrutka s polguľatou hlavou, štvorcovým hrdlom a šesťhrannou maticou DIN 603/555 Oceľ Pozinkované 4.8 M8X45

Číslo položky	08250.080.045
Značka	-
UBB	950351603085
UNSPSC	31161612
EAN	8715492555243
PKG. of 200	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M8
Dĺžka	45 mm
Trieda	4.6
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Info The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.


Normy

NF	≈E27-351/E25-402
BS	≈4933/3692
ISO	≈8677/4034
DIN	603/555
NEN	≈303/697

Technické špecifikácie

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L200mm	41
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
dk (max.)	20.65
k (max.)	4.88
L (mm)	45
m	6.5

Technický náčrt



P	1.25
fn (max.)	5.6
s	13
Vn (max.)	8.58

FABORY