

Skrutka s polguľatou hlavou, štvorcovým hrdlom a šesťhrannou maticou DIN 603/555 Oceľ Pozinkované 4.8 M8X50

Číslo položky 08250.080.050

Značka -

UBB 950351603168

UNSPSC 31161612

EAN 8715492555250

PKG. of 200 Len kompletne
balenie

Technické parametre

Priemer	M8
Dĺžka	50 mm
Trieda	4.6
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit
Info	The property class of the corresponding nuts is 4 as a minimum.


Normy

NF	≈E27-351/E25-402
ISO	≈8677/4034
NEN	≈303/697
DIN	603/555
BS	≈4933/3692

Technické špecifikácie

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L200mm	41
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
dk (max.)	20.65
k (max.)	4.88
L (mm)	50
m	6.5

Technický náčrt



P	1.25
fn (max.)	5.6
s	13
Vn (max.)	8.58

FABORY