

Skrutka s polguľatou hlavou, štvorcovým hrdlom a šesťhrannou maticou DIN 603/555 Oceľ Pozinkované 4.8 M8X70

Číslo položky	08250.080.070
Značka	-
UBB	950351603572
UNSPSC	31161612
EAN	8715492555298
PKG. of 200	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M8
Dĺžka	70 mm
Trieda	4.6
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit
Info	The property class of the corresponding nuts is 4 as a minimum.


Normy

BS	≈4933/3692
DIN	603/555
NF	≈E27-351/E25-402
NEN	≈303/697
ISO	≈8677/4034

Technické špecifikácie

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L200mm	41
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
dk (max.)	20.65
k (max.)	4.88
L (mm)	70
m	6.5

Technický náčrt



P	1.25
fn (max.)	5.6
s	13
Vn (max.)	8.58

FABORY