

Skrutka s polgul'atou hlavou, štvorcovým hrdlom a šesťhrannou maticou DIN 603/555 Oceľ Pozinkované 4.8 M10X260

Číslo položky 08250.100.260

Značka -

UBB 950351607532

UNSPSC 31161612

EAN 8715492555717

PKG. of 25 Len kompletne
balenie

Technické parametre

Priemer	M10
Dĺžka	260 mm
Trieda	4.6
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Info The property class
of the corresponding
nuts is |4| as a
minimum.


Normy

ISO	≈8677/4034
BS	≈4933/3692
NF	≈E27-351/E25-402
NEN	≈303/697
DIN	603/555

Technické špecifikácie

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
dk (max.)	24.65
k (max.)	5.38
L (mm)	260
m	8

Technický náčrt



P	1.5
fn (max.)	6.6
s	17
Vn (max.)	10.58

FABORY