

Skrutka s polguľatou hlavou, štvorcovým hrdlom a šesťhrannou maticou DIN 603/555 Oceľ Pozinkované 4.8 M12X40

Číslo položky	08250.120.040
Značka	-
UBB	950351608456
UNSPSC	31161612
EAN	8715492555830
PKG. of 100	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M12
Dĺžka	40 mm
Trieda	4.6
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit
Info	The property class of the corresponding nuts is 4 as a minimum.


Normy

ISO	≈8677/4034
NEN	≈303/697
DIN	603/555
NF	≈E27-351/E25-402
BS	≈4933/3692

Technické špecifikácie

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
dk (max.)	30.65
k (max.)	6.95
L (mm)	40
m	10

Technický náčrt



P	1.75
fn (max.)	8.75
s	19
Vn (max.)	12.7

FABORY