

Skrutka s polgul'atou hlavou, štvorcovým hrdlom a šesťhrannou maticou DIN 603/555 Oceľ Pozinkované 4.8 M12X60

Číslo položky	08250.120.060
Značka	-
UBB	950351608787
UNSPSC	31161612
EAN	8715492555878
PKG. of 100	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M12
Dĺžka	60 mm
Trieda	4.6
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit
Info	The property class of the corresponding nuts is 4 as a minimum.


Normy

DIN	603/555
NF	≈E27-351/E25-402
NEN	≈303/697
ISO	≈8677/4034
BS	≈4933/3692

Technické špecifikácie

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
dk (max.)	30.65
k (max.)	6.95
L (mm)	60
m	10

Technický náčrt



P	1.75
fn (max.)	8.75
s	19
Vn (max.)	12.7

FABORY