

Skrutka s polguľatou hlavou, štvorcovým hrdlom a šesťhrannou maticou DIN 603/555 Oceľ Pozinkované 4.8 M12X75

Číslo položky	08250.120.075
Značka	-
UBB	950351609025
UNSPSC	31161612
EAN	8715492555908
PKG. of 50	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M12
Dĺžka	75 mm
Trieda	4.6
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Info

The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.


Normy

NEN	≈303/697
BS	≈4933/3692
ISO	≈8677/4034
NF	≈E27-351/E25-402
DIN	603/555

Technické špecifikácie

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
dk (max.)	30.65
k (max.)	6.95
L (mm)	75
m	10

Technický náčrt



P	1.75
fn (max.)	8.75
s	19
Vn (max.)	12.7

FABORY