

Skrutka s polguľatou hlavou, štvorcovým hrdlom a šesťhrannou maticou DIN 603/555 Oceľ Pozinkované 4.8 M12X150

Číslo položky 08250.120.150

Značka -

UBB 950351609850

UNSPSC 31161612

EAN 8715492555984

PKG. of 50 Len kompletne
balenie

Technické parametre

Priemer	M12
Dĺžka	150 mm
Trieda	4.6
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Info

The property class
of the corresponding
nuts is |4| as a
minimum.


Normy

BS	≈4933/3692
DIN	603/555
NEN	≈303/697
NF	≈E27-351/E25-402
ISO	≈8677/4034

Technické špecifikácie

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
dk (max.)	30.65
k (max.)	6.95
L (mm)	150
m	10

Technický náčrt



P	1.75
fn (max.)	8.75
s	19
Vn (max.)	12.7

FABORY