

Skrutka s polguľatou hlavou, štvorcovým hrdlom a šesťhrannou maticou DIN 603/555 Oceľ Pozinkované 4.8 M12X340

Číslo položky	08250.120.340
Značka	-
UBB	950351611088
UNSPSC	31161612
EAN	8715492556158
PKG. of 10	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M12
Dĺžka	340 mm
Trieda	4.6
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit
Info	The property class of the corresponding nuts is 4 as a minimum.


Normy

NEN	≈303/697
BS	≈4933/3692
DIN	603/555
NF	≈E27-351/E25-402
ISO	≈8677/4034

Technické špecifikácie

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
dk (max.)	30.65
k (max.)	6.95
L (mm)	340
m	10

Technický náčrt



P	1.75
fn (max.)	8.75
s	19
Vn (max.)	12.7

FABORY