

Skrutka s polgul'atou hlavou, štvorcovým hrdlom a šesťhrannou maticou DIN 603/555 Oceľ Pozinkované 4.8 M12X360

Číslo položky	08250.120.360
Značka	-
UBB	950351611161
UNSPSC	31161612
EAN	8715492556165
PKG. of 10	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M12
Dĺžka	360 mm
Trieda	4.6
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Info The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.


Normy

ISO	≈8677/4034
BS	≈4933/3692
NF	≈E27-351/E25-402
NEN	≈303/697
DIN	603/555

Technické špecifikácie

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
dk (max.)	30.65
k (max.)	6.95
L (mm)	360
m	10

Technický náčrt



P	1.75
fn (max.)	8.75
s	19
Vn (max.)	12.7

FABORY