

Skrutka s polguľatou hlavou, štvorcovým hrdlom a šesťhrannou maticou DIN 603/555 Oceľ Pozinkované 4.8 M16X60

Číslo položky	08250.160.060
Značka	-
UBB	950351611401
UNSPSC	31161612
EAN	8715492556356
PKG. of 50	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M16
Dĺžka	60 mm
Trieda	4.6
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Info The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.


Normy

DIN	603/555
BS	≈4933/3692
NF	≈E27-351/E25-402
ISO	≈8677/4034
NEN	≈303/697

Technické špecifikácie

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
dk (max.)	38.8
k (max.)	8.95
L (mm)	60
m	13

Technický náčrt



P	2
fn (max.)	12.9
s	24
Vn (max.)	16.7

FABORY