

Skrutka s polguľatou hlavou, štvorcovým hrdlom a šesťhrannou maticou DIN 603/555 Oceľ Pozinkované 4.8 M16X110

Číslo položky 08250.160.110

Značka -

UBB 952351343845

UNSPSC 31161612

EAN 8715492556417

PKG. of 25 Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M16
Dĺžka	110 mm
Trieda	4.6
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit
Info	The property class of the corresponding nuts is 4 as a minimum.


Normy

BS	≈4933/3692
NF	≈E27-351/E25-402
NEN	≈303/697
ISO	≈8677/4034
DIN	603/555

Technické špecifikácie

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
dk (max.)	38.8
k (max.)	8.95
L (mm)	110
m	13

Technický náčrt



P	2
fn (max.)	12.9
s	24
Vn (max.)	16.7

FABORY