



Skrutka do dreva so šest'hrannou hlavou DIN 571 Oceľ Pozinkované 10X40MM

Číslo položky	08280.100.040
Značka	-
UBB	950351112103
UNSPSC	31161508
EAN	8715492557537
PKG. of 100	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	10 mm
Dĺžka	40 mm
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šest'hranné
Materiál	Oceľ
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Info	Závit do dreva podľa DIN 7998.

Normy

DIN	571
NF	E25-607
NEN	2260

Technické špecifikácie

D (mm)	10
k	7
L (mm)	40
s	17

Technický náčrt

