



Skrutka s polguľatou hlavou a štvorcovým hrdlom DIN 603 Oceľ Nelegovaná 8.8 M6X16

Číslo položky 08310.060.016

Značka -

UBB 950351616863

UNSPSC 31161612

EAN 8715492558213

PKG. of 200 Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M6
Dĺžka	16 mm
Threaded pitch (P)	1
Trieda	8.8
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná
Závit	Metrický závit

Normy

BS	≈4933
NEN	≈303
ISO	≈8677
DIN	603

Technické špecifikácie

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
dk (max.)	16.55
k (max.)	3.88
L (mm)	16
P	1
fn (max.)	4.6
Vn (max.)	6.48

Technický náčrt

