




ISO 7042 Samojistné matice šestihranné celokovové metrické ISO 7042 Oceľ Pozinkované 10 M14

Číslo položky 12930.140.001

Značka -

UBB 500650984726

UNSPSC 31162400

EAN 8717077313002

PKG. of 100 Len kompletne
balenie

Technické parametre

Priemer	M14
Trieda	10
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Normy

ISO	7042
DIN	6925

Technické špecifikácie

d-D	M14
h (max.)	14.1
P	2
s	21

Technický náčrt

