




U-Šrouby typu B, položka 40G Oceľ Pozinkované M16X266X240X60

Číslo položky	17243.160.240
Značka	-
UBB	408373269138
UNSPSC	31161616
EAN	8712547004046
PKG. of 2	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M16
Dĺžka	266 mm
D (Inch)	8inch
Materiál	Oceľ
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Normy

Technické špecifikácie

b	60
d-D	M16
d	16
D (mm)	219
E	240
Pre rúrku s $\emptyset$	8
L (mm)	266
L1	250
L2	140.5
L3	31

Technický náčres

