
FABORY



Závitové oko Oceľ **Pozinkované M4X40X6**

Číslo položky	17420.044.006
Značka	-
UBB	950370023752
UNSPSC	31161610
EAN	8712547016018
PKG. of 100	Len kompletné balenie

Technické parametre

Priemer	M4
Dĺžka	40 mm
Materiál	Oceľ
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Normy

Technické špecifikácie

d-D	M4
D	6
d2	3.45
Priemer oka ø	6
L (mm)	40
P	0.7

Technický nákres

