



Závitové oko Ocel' Pozinkované M6X80X10

Číslo položky	17420.068.010
Značka	-
UBB	408370394665
UNSPSC	31161610
EAN	8712547008556
PKG. of 100	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M6
Dĺžka	80 mm
Materiál	Oceľ
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Normy

Technické špecifikácie

d-D	M6
D	0.25
d2	5.25
Priemer oka $\varnothing$	10
L (mm)	80
P	1

Technický náčrt

