



Závitové oko Ocel' Pozinkované M8X40X10

Číslo položky	17420.084.010
Značka	-
UBB	408370397064
UNSPSC	31161610
EAN	8712547008648
PKG. of 100	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M8
Dĺžka	40 mm
Materiál	Oceľ
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Normy

Technické špecifikácie

d-D	M8
D	0.25
d2	7
Priemer oka $\varnothing$	10
L (mm)	40
P	1.25

Technický náčrt

