


Swiss Tech Fréza pro drážky 3 drážky DIN 327 Regular Cobalt HSS Uncoated 10,0MM



Číslo položky	1A119023
Značka	-
UBB	500650047698
UNSPSC	27110000
EAN	5036140205819
PKG. of 1	Len kompletne balenie

Technické parametre

Dĺžka drážky	22
Počet drážok	3
Tolerancia priemeru vretena	h6
Spôsob chladenia	Externý
Základný materiál	Cobalt HSS
Stupeň materiálu	M42
Priemer rezania	10
Typ ponoru	Stredné rezanie
Typ dosahu	Štandardné hrdlo
Typ dĺžky	Regular
Frézovacia aplikácia	Drážkovanie, profilovanie, Semi-dokončovacie práce, povrchová úprava
Materiál	Uhlíková oceľ, legovaná oceľ, meď, hliník
Helix smer	Pravý
Tolerancia priemeru rezania	e8
Počet rezacích koncov	1
Ukončenie frézy	Zdierka

Normy

DIN	844, 1835B
-----	------------

Povlak	Uncoated
Směr řezání	Pravý
Typ drážky (l/m ³)	Helical
Úhel spirály	30
Celková délka	72
Velikost vřetene	10
Typ drieku	Threaded