FABORY



Závitová tyč, **délka 3 metry,** zvětšený **závit DIN 976-1A** Oceľ **Zinkované ponorením 4.8 M12**

Číslo položky	20147.120.001
Značka	-
UBB	500621925592
UNSPSC	31161618
EAN	8715494514965
PKG. of 1	Len kompletné balenie

Technické parametre

Priemer	M12
Dĺžka	3000 mm
Trieda	4.8
Materiál	Oceľ
Smer závitu	Pravý
Vlastnosti povrchu	Zinkované ponorením
Závit	Metrický závit
Info	U žárově zinkovaných závitových tyčí se ZVĚTŠENÝM závitem je zinková vrstva aplikována NA normální závit, takže PO zinkování již závit těchto závitových tyčí neodpovídá ISO-metrickému lícování, nýbrž je tlustší, proto je nazýván ZVĚTŠENÝ.Závity neodpovídají běžnému lícování a nelze je použít např. do běžných

Normy

NF	E25-136
DIN	976-1A

závitových otvorů. Odpovídající ZVĚTŠENÉ matice jsou vyrobeny s rozměry PO zinkování o cca 0,3 mm většími, čímž dokonale lícují s těmito závitovými tyčemi.3 metre zväčšený

Technické špecifikácie

d-D	M12
L (mm)	3000
P	1.75

Technický nákres

