



Závitová tyč, délka 1 m, zvětšený závit **DIN 976-1A** Oceľ Zinkované ponorením **8.8 M30**

Číslo položky	20150.300.001
Značka	-
UBB	950353454792
UNSPSC	31161618
EAN	8715492604767
PKG. of 2	Len kompletne balenie

Technické parametre

Dĺžka (L) (mm)	1000
Priemer (d-D)	M30
Trieda	8.8
Ďalšie informácie	1 meter zväčšený
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu (dlhodobé)	Zinkované ponorením
Závit (dlhý)	Metrický závit

Normy

NF	E25-136
DIN	976-1A

Info

Oversized hot dip galvanized threaded rods are manufactured with standard thread tolerance class 6g before coating. After galvanizing they will therefore NOT fit into standard nuts or threaded holes with thread tolerance class 6H. Suitable nuts have been tapped with thread tolerance class 6AZ (oversized).

Technické špecifikácie

FARORV

P

3.50

INTENSIVE SOLUTIONS

Technický nákres

