FABORY



Závitová tyč, **délka 3 metry,** zvětšený **závit DIN 976-1A** Oceľ **Zinkované ponorením 8.8 M16**

Číslo položky	20157.160.001
Značka	-
UBB	500621926905
UNSPSC	31161618
EAN	8715494515047
PKG. of 1	Len kompletné balenie

Technické parametre

Priemer	M16
Dĺžka	3000 mm
Trieda	8.8
Materiál	Oceľ
Smer závitu	Pravý
Vlastnosti povrchu	Zinkované ponorením
Závit	Metrický závit
Info	U žárově zinkovaných závitových tyčí se ZVĚTŠENÝM závitem je zinková vrstva aplikována NA normální závit, takže PO zinkování již závit těchto závitových tyčí neodpovídá ISO-metrickému lícování, nýbrž je tlustší, proto je nazýván ZVĚTŠENÝ.Závity neodpovídají běžnému lícování a nelze je použít např. do běžných

Normy

NF	E25-136
DIN	976-1A

závitových otvorů.Odpovídající ZVĚTŠENÉ matice jsou vyrobeny s rozměry PO zinkování o cca 0,3 mm většími, čímž dokonale lícují s těmito závitovými tyčemi..3 metre zväčšený

Technické špecifikácie

d-D	M16
L (mm)	3000
P	2

Technický nákres

