



Závitová tyč, délka 1 m, iso- metrický připájecí závit DIN 976-1A Ocel' Zinkované ponorem 4.8 M10

Číslo položky	20160.100.001
Značka	-
UBB	951353444890
UNSPSC	31161618
EAN	8715492604798
PKG. of 5	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M10
Dĺžka	1000 mm
Trieda	4.8
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Zinkované ponorením
Závit	Metrický závit

Info

U žiarov
zinkovaných
závitových tyčí s
ISO-METRICKÝM
LÍCOVANÝM
závitom je závit
vyválcovaný s
menšími rozmermi,
takže správnych
rozměru dle
tolerancní třídy h
dosáhne AŽ PO
zinkování.Výhodou
tohoto způsobu
výroby je, že je
závitové tyče
možné bez
problémů používat v
jakémkoli závitovém

Normy

DIN	976-1A
NF	E25-136

FABORY

otvoru. Závít
odpovídajících ISO-
METRICKÝCH
LÍCOVANÝCH
matic je vyroben v
toleranční třídě 6H
PO zinkování, takže
matice se závitovými
tyčemi dokonale
lícují. 1 meter ISO

Technické špecifikácie

d-D	M10
L (mm)	1000
P	1.5

Technický náčrt

