



## Závitová tyč, dĺžka 1 m DIN 976-1A Oceľ Nelegovaná 8.8 M4

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Číslo položky | 20220.040.001         |
| Značka        | -                     |
| UBB           | 500644878588          |
| UNSPSC        | 31161618              |
| EAN           | 8717077037250         |
| PKG. of 1     | Len kompletne balenie |

### Technické parametre

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Priemer            | M4             |
| Dĺžka              | 1000 mm        |
| Trieda             | 8.8            |
| Materiál           | Oceľ           |
| Smer závit         | Pravý          |
| Vlastnosti povrchu | Nelegovaná     |
| Závit              | Metrický závit |
| Info               | 1 meter        |

### Normy

|     |         |
|-----|---------|
| NF  | E25-136 |
| DIN | 976-1A  |

### Technické špecifikácie

|        |      |
|--------|------|
| d-D    | M4   |
| L (mm) | 1000 |
| P      | 0.7  |

### Technický náčrt

