FABORY



Závitová tyč, dĺžka **1 m DIN 976-1A** Oceľ **Nelegovaná 8.8 M10**

Číslo položky	20220.100.001
Značka	-
UBB	950353010503
UNSPSC	31161618
EAN	8715492605597
PKG. of 10	Len kompletné balenie

Technické parametre

Priemer	M10
Dĺžka	1000 mm
Trieda	8.8
Materiál	Oceľ
Smer závitu	Pravý
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná
Závit	Metrický závit
Info	1 meter

Normy

NF	E25-136
DIN	976-1A

Technické špecifikácie

d-D	M10
L (mm)	1000
P	1.5

Technický nákres

