FABORY



Závitová tyč, dĺžka **1 m DIN 976-1A** Oceľ **Nelegovaná 8.8 M52**

Číslo položky	20220.520.001
Značka	-
UBB	951353580677
UNSPSC	31161618
EAN	8715492605757
PKG. of 1	Len kompletné balenie

Technické parametre

Priemer	M52
Dĺžka	1000 mm
Trieda	8.8
Materiál	Oceľ
Smer závitu	Pravý
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná
Závit	Metrický závit
Info	1 meter

Normy

NF	E25-136
DIN	976-1A

Technické špecifikácie

d-D	M52
L (mm)	1000
P	5

Technický nákres

