



Závitová tyč, dĺžka 1 m DIN 976-1A Oceľ Pozinkované 8.8 M8

Číslo položky	20230.080.001
Značka	-
UBB	950353012582
UNSPSC	31161618
EAN	8715492605818
PKG. of 10	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M8
Dĺžka	1000 mm
Trieda	8.8
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit
Info	1 meter

Normy

DIN	976-1A
NF	E25-136

Technické špecifikácie

d-D	M8
L (mm)	1000
P	1.25

Technický náčrt

