FABORY



Závitová tyč, dĺžka **1 m** **MF DIN 976-1A** Oceľ **Pozinkované 8.8 M12X1,50**

Číslo položky	20235.120.150
Značka	-
UBB	951353000932
UNSPSC	31161618
EAN	8715492606198
PKG. of 2	Len kompletné balenie

Technické parametre

Priemer	M12
Dĺžka	1000 mm
Trieda	8.8
Materiál	Oceľ
Smer závitu	Pravý
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický jemný závit
Info	1 meter

Normy

DIN	≈976-1
NF	≈E25-136

Technické špecifikácie

d-D	M12
L (mm)	1000
P	1.5

Technický nákres

