



Závitová tyč, dĺžka 1 m MF DIN 976-1A Oceľ Pozinkované 8.8 M20X1,50

Číslo položky	20235.200.150
Značka	-
UBB	951353001351
UNSPSC	31161618
EAN	8715492606235
PKG. of 1	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M20
Dĺžka	1000 mm
Trieda	8.8
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický jemný závit
Info	1 meter

Normy

DIN	≈976-1
NF	≈E25-136

Technické špecifikácie

d-D	M20
L (mm)	1000
P	1.5

Technický náčrt

