



Svorníky so 2 šesťhrannými maticami UNC ASME B16.5/ B18.2.2 Oceľ ASTM A193 - ASTM A194 Nelegovaná Gr.B7M - Gr.2HM 1/2X40 (1.1/2)

Číslo položky	22085.127.038
Značka	-
UBB	500578756552
UNSPSC	31161619
EAN	8715494376587
PKG. of 1	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	1/2 Inch
Dĺžka	40 mm
Trieda	Gr.B7M - Gr.2HM
Materiál	Oceľ
Technický materiál	ASTM A193 - ASTM A194
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná
Závit	Unified National Coarse
Závitov na palec	13

Info

Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Normy

BS	≈4882
ASME	B16.5/B18.2.2
ASTM	A193/A194

Technické špecifikácie

B	0.875
L (mm)	40
M	12.3

Technický nákres

