FABORY



Svorníky so 2 šesťhrannými **maticami UNC ASME B16.5/ B18.2.2** Oceľ **ASTM A320 - ASTM A194 Nelegovaná Gr.L7 - Gr.4 1.3/8X165 (6.1/2)**

Číslo položky	22330.349.165
Značka	-
UBB	500578930967
UNSPSC	31161619
EAN	8715494430814
PKG. of 1	Len kompletné balenie

Technické parametre

Priemer	1.3/8 Inch
Dĺžka	165 mm
Trieda	Gr.L7 - Gr.4
Materiál	Oceľ
Technický materiál	ASTM A320 - ASTM A194
Smer závitu	Pravý
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná
Závit	8 Unified National
Závitov na palec	8
Info	Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.Grade 4 nuts are no longer in ASTM A194/A194M and will be phased

Normy

ASTM	A193/A194
BS	≈4882
ASME	B16.5/B18.2.2

out gradually. It is advised to use Grade 7 nuts instead.

Technické špecifikácie

B	2.1875
L (mm)	165
M	34.1

Technický nákres

