FABORY



Svorníky so 2 šesťhrannými **maticami UNC ASME B16.5/ B18.2.2** Nerezoceľ **ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M 1 Inch X175 (6.7/8)**

Číslo položky	22538.254.175
Značka	-
UBB	500578061896
UNSPSC	31161619
EAN	8715494338905
PKG. of 1	Len kompletné balenie

Technické parametre

Priemer	1 Inch
Dĺžka	175 mm
Trieda	Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Materiál	Nerezoceľ
Technický materiál	ASTM A193 - ASTM A194
Smer závitu	Pravý
Závit	Unified National Coarse
Závitov na palec	8
Info	Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Normy

ASTM	A193/A194
BS	≈4882
ASME	B16.5/B18.2.2

Technické špecifikácie

Technický nákres

B	1.625
L (mm)	175
M	25

