



Svorníky so 2 šesťhrannými maticami UNC ASME B16.5/ B18.2.2 Oceľ ASTM A193 - ASTM A194 Nelegovaná Gr.B16 - Gr.7 1 Inch X415 (16.1/4)

Číslo položky	22556.254.412
Značka	-
UBB	500704912095
UNSPSC	31161619
EAN	8715492833211
PKG. of 1	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	1 Inch
Dĺžka	415 mm
Trieda	Gr.B16 - Gr.7
Materiál	Oceľ
Technický materiál	ASTM A193 - ASTM A194
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná
Závit	Unified National Coarse
Závitov na palec	8

Info

Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Normy

BS	≈4882
ASTM	A193/A194
ASME	B16.5/B18.2.2

Technické špecifikácie

B	1.625
L (mm)	415
M	25

Technický nákres

