FABORY



Šroub s nízkou válcovou hlavou s T-hvězdicí ISO 1207 Oceľ Nelegovaná 4.8 M10X16

Číslo položky	24501.100.016
Značka	-
UBB	500648869849
UNSPSC	31161504
EAN	8717077225343
PKG. of 200	Len kompletné balenie

Technické parametre

Priemer	M10
Dĺžka	16 mm
Trieda	4.8
Vlastnosti nákrutky	Drážkované
Tvar hlavy	So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál	Oceľ
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná
Závit	Metrický závit
Info	ISO 1207

Normy

ISO	1207

Technické špecifikácie

d-D	M10
Thread length (min.)	38
dk (max.)	16
Plný závit L ≤	40
k (max.)	6
L (mm)	16
n	2.5
P	1.5
t (min.)	2.5

Technický nákres

