FABORY



Skrutka s valcovou hlavou s drážkou DIN 84 Oceľ Pozinkované 4.8 M6X10

Číslo položky	24520.060.010
Značka	-
UBB	950353119015
UNSPSC	31161504
EAN	8715492630865
PKG. of 200	Len kompletné balenie

Technické parametre

Priemer	M6
Dĺžka	10 mm
Trieda	4.8
Vlastnosti nákrutky	Drážkované
Tvar hlavy	So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál	Oceľ
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Normy

NEN	≈1602
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-127
DIN	84
ISO	≈1207

Technické špecifikácie

d-D	M6
Thread length (min.)	38
dk (max.)	10
Plný závit L ≤	40
k (max.)	3.9
L (mm)	10
n	1.6
P	1
t (min.)	1.6

Technický nákres